


Vis à tête hexagonale filetage partiel iso-métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M24X100



Article n °	01400.240.100
Marque	-
UBB	950351196684
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409409
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	100
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	ISO métrique
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Info

Pour permettre la galvanisation à chaud des vis ISO-METRIQUES, le filet de la vis est roulé de manière à ce qu'il soit SOUS-DIMENSIONNE. La différence est telle, qu'après dépôt du zinc, il répond parfaitement aux exigences du calibre correspondant au niveau de tolérance

h. L'avantage de cette solution est que les vis peuvent être placées directement dans un trou fileté borgne. Les écrous correspondants, avec filetage ISO-METRIQUE sont taraudés APRES galvanisation suivant la classe de tolérance 6H; ils s'adaptent ainsi parfaitement sur les vis.

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

Dessin technique

