



Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M10X50

Numéro d'article	04132.100.050
Marque	-
UBB	954351300916
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120052
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	50 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.Les

Normes

DIN	6921
ISO	≈4162
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M

rondelles ne sont
pas nécessaires.

FABORY

Spécifications techniques

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	9.2
L (mm)	50
P	1.5
s	15

Dessin technique

