FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage, avec tête basse DIN 6912 Acier Brut 08.8 M12X45

Numéro d'article	07030.120.045
Marque	-
UBB	953351187828
UNSPSC	31161605
EAN	8715492053671
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	45 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8

Normes

DIN	6912

et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dh	6
dk	18
Filetage total quand L ≤	45
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	10

Dessin technique