

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M16X240



Numéro d'article	07060.160.240
Marque	-
UBB	952351177771
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058379
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	240
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

### Spécifications techniques

b	44
d <sub>k</sub> (max.)	24
Filetage total quand L ≤	60
k (max.)	16
P	2
s	14

### Dessin technique

