FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M16X240

Numéro d'article	07060.160.240
Marque	-
UBB	952351177771
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058379
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Filetage total quand L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	240
Р	2
S	14

Dessin technique

