# **FABORY**



# Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M24X100

Numéro d'article	07060.240.100
Marque	-
UBB	950351420589
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059406
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### **Normes**

ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241

## Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	100
Р	3
S	19

### **Dessin technique**

