

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M16X100



Numéro d'article	07070.160.100
Marque	-
UBB	952351098993
UNSPSC	31161605
EAN	8715492061355
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-125
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
NEN	≈1241

Spécifications techniques

d-D	M16
dk (max.)	24
k (max.)	16
L (mm)	100
P	2
s	14

Dessin technique

