

Vis à tête hexagonale filetage ISO-Métrique DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M20X160

Numéro d'article	01410.200.160
Marque	-
UBB	500644663733
UNSPSC	31161620
EAN	8717077015265
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info

Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique DIN 933

Normes

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

FABORY

