

## Vis à tête hexagonale filetage partiel en surcote DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M30X180



Numéro d'article	01420.300.180
Marque	-
UBB	500621739712
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504584
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M30
Longueur (L) (mm)	180
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	surcote
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

**Info**  
 Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de

filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).

## Spécifications techniques

b (min.): 72  
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 85

b (min.): L ≤ 125mm 66

k 18.7

P 3.50

s 46

## Dessin technique

