



Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux à embase plate ISO 7380-2 Acier Electro zingué 010.9 M12X30

Numéro d'article	07141.120.030
Marque	-
UBB	953351991393
UNSPSC	31161518
EAN	8715492068125
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	30 mm
Classe	010.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène. En
raison de la
géométrie
défavorable
de la tête, ces
fixations ont une
capacité de charge
réduite. Lorsqu'une
fixation en acier
(par exemple 8.8 /

Normes

ISO	7380-2
-----	--------

10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'.
Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

d-D	M12
dc (max.)	26
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	6.6
L (mm)	30
P	1.75
s	8

Dessin technique

