

## Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.9 M5X70



Numéro d'article	07400.050.070
Marque	-
UBB	950351950312
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082794
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	70 mm
Classe	010.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier

### Normes

DIN	≈7991
ISO	10642

(par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

## Spécifications techniques

b (min.)	22
d-D	M5
dk (max.)	10.07
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	3.1
L (mm)	70
P	0.8
s	3
$\alpha$	90

## Dessin technique

