

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 8.8 M5X40



Numéro d'article	07470.050.040
Marque	-
UBB	950351488081
UNSPSC	31161518
EAN	8715492151308
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	40 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	10642
DIN	≈7991

Info

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé

par le chiffre '0'.
 Ainsi, 8.8 → 08.8
 et 10.9 → 010.9 et
 12.9 → 012.9. Pour
 les fixation en acier
 inoxydable, seule la
 nuance d'acier est
 indiquée en laissant
 de côté la classe
 de propriété (par
 exemple A2-70 →
 A2). Les anciennes
 et les nouvelles
 indications peuvent
 coexister pendant un
 certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	22
d-D	M5
dk (max.)	10.07
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	3.1
L (mm)	40
P	0.8
s	3
α	90

Dessin technique

