
FABORY



Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M5X25

Numéro d'article	08250.050.025
Marque	-
UBB	950351599796
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554734
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	25
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8

Dessin technique



Vn (max.)	5.48

FABORY