


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M6X80



Numéro d'article	08250.060.080
Marque	-
UBB	950351601915
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554970
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	80
m	5
P	1
fn (max.)	4.6
s	10

Dessin technique



Vn (max.)	6.48
-----------	------

FABORY