

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M30X260

Numéro d'article	04100.300.260
Marque	-
UBB	952351304995
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116161
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	260 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	260

### Dessin technique



P

3.5

s

**FABORY**

46