

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 10.9 M6X70

Numéro d'article	04102.060.070
Marque	-
UBB	500648125192
UNSPSC	31161620
EAN	8717077208384
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1

Dessin technique



FABORY