

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 10.9 M6X100

Numéro d'article	04102.060.100
Marque	-
UBB	500648125432
UNSPSC	31161620
EAN	8717077208414
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1

Dessin technique



FABORY