


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X180



Numéro d'article	08250.080.180
Marque	-
UBB	950351604646
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555410
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	180 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
DIN	603/555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	180
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6

Dessin technique



s	13
---	----

Vn (max.)	8.58
-----------	------

FABORY