



Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M12X70

Numéro d'article	04132.120.070
Marque	-
UBB	954351301583
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120151
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
DIN	6921
EN	≈1665

Info

Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.Les

rondelles ne sont
pas nécessaires.

FABORY

Spécifications techniques

b (min.)	30
d-D	M12
dc (max.)	26.6
k (max.)	11.5
L (mm)	70
P	1.75
s	16

Dessin technique

