
FABORY



Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X300

Numéro d'article	08250.120.300
Marque	-
UBB	950351610825
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556134
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	300 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.


Normes

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	300
m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75

Dessin technique



s	19
Vn (max.)	12.7