

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier Electro zingué 08.8 M8X35



Numéro d'article	07090.080.035
Marque	-
UBB	950351434523
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063205
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	35 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8

Normes

DIN	7984
-----	------

et 10.9 → 010.9 et
 12.9 → 012.9. Pour
 la fixation en acier
 inoxydable, seule la
 nuance d'acier est
 indiquée en laissant
 de côté la classe
 de propriété (par
 exemple A2-70 →
 A2). Les anciennes
 et les nouvelles
 indications peuvent
 coexister pendant un
 certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Filetage total quand L ≤	30
k	5
L (mm)	35
P	1.25
s	5

Dessin technique

