


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M16X120



Numéro d'article	08250.160.120
Marque	-
UBB	950351611815
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556424
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	120 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.


Normes

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	120
m	13
P	2
fn (max.)	12.9

Dessin technique



s

24

V_n (max.)

16.7

FABORY