


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M16X280



Numéro d'article	08250.160.280
Marque	-
UBB	950351612722
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556530
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	280 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	280
m	13
P	2
fn (max.)	12.9

Dessin technique



s	24
---	----

Vn (max.)	16.7
-----------	------

FABORY