



Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier Electro zingué 08.8 M20X50

Numéro d'article	07090.200.050
Marque	-
UBB	953351824578
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063557
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	50 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8

Normes

DIN	7984
-----	------

et 10.9 → 010.9 et
12.9 → 012.9. Pour
les fixation en acier
inoxydable, seule la
nuance d'acier est
indiquée en laissant
de côté la classe
de propriété (par
exemple A2-70 →
A2). Les anciennes
et les nouvelles
indications peuvent
coexister pendant un
certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	46
d-D	M20
dk	30
Filetage total quand $L \leq$	60
k	11
L (mm)	50
P	2.5
s	14

Dessin technique

