

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier Brut 010.9 M12X60



Numéro d'article	07105.120.060
Marque	-
UBB	953351832084
UNSPSC	31161605
EAN	8715492064370
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	60 mm
Classe	010.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une

Normes

DIN 7984

capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'.
 Ainsi, 8.8 → 08.8
 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	30
d-D	M12
dk	18
Filetage total quand $L \leq$	45
k	7
L (mm)	60
P	1.75
s	8

Dessin technique

