FABORY



Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux tolérance h8 ISO ≈7379 Acier Brut 012.9 (M8)10X50

Numéro d'article	07117.080.050
Marque	-
UBB	953351821194
UNSPSC	31161605
EAN	8715492067098
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	012.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge

Normes

ISO	≈7379
ASME	≈B18.3.3M
BS	≈4168-7

réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b	13
d-D	M8
dk (max.)	16.27
ds	10
ds(nom.)	10
k (max.)	7
L (mm)	50
P	1.25
s	5
Tolérance h8 (max.)	10
Tolérance h8 (min.)	9.978

Dessin technique

