

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2X10



Numéro d'article	24540.020.010
Marque	-
UBB	950353129170
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632470
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370

### Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filetage total quand $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

### Dessin technique

