



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2X12

Numéro d'article	24540.020.012
Marque	-
UBB	950353129253
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632487
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filetage total quand $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Dessin technique

