

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M3X14



Numéro d'article	07160.030.014
Marque	-
UBB	500645092890
UNSPSC	31161605
EAN	8717077059160
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	14 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	14
P	0.5
s	2.5

Dessin technique

