

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X25



Numéro d'article	24540.050.025
Marque	-
UBB	950353135763
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633453
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

