



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M8X50

Numéro d'article	24540.080.050
Marque	-
UBB	950353139153
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633927
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

