


## Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.6 M6X55



Numéro d'article	08250.060.055
Marque	-
UBB	950351601428
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554925
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M6
Longueur (L) (mm)	55
Remarks (lov)	La classe des écrous correspondantes est de  4  au minimum.
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	≈E27-351 / E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d <sub>k</sub> (max.)	16.55
k (max.)	3.88
m	5
P	1
f <sub>n</sub> (max.)	4.6
s	10
V <sub>n</sub> (max.)	6.48

### Dessin technique

