



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X25

Numéro d'article	24540.120.025
Marque	-
UBB	950353140870
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634160
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	25
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Dessin technique

