



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X80

Numéro d'article	24540.120.080
Marque	-
UBB	950353141522
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634245
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	80
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Dessin technique

