


## Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X80



Numéro d'article 08250.080.080

Marque -

UBB 950351603739

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555311

PKG. de 200 Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	80 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de  4  au minimum.

### Normes

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

### Spécifications techniques

b (min.): 28  
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 41

b (min.): L≤125mm 22

d-D M8

dk (max.) 20.65

k (max.) 4.88


L (mm) 80

m 6.5

P 1.25

fn (max.) 5.6

### Dessin technique



s

13

$V_n$  (max.)

8.58

**FABORY**