

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X70



Numéro d'article	24540.160.070
Marque	-
UBB	950353142363
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634368
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	70
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

Thread length (min.)	58
d_k (max.)	29
Filetage total quand $L \leq$	70
k (max.)	8
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Dessin technique

