


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X130



Numéro d'article	08250.080.130
Marque	-
UBB	950351604232
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555366
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	130 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	130
m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6

Dessin technique



s	13
---	----

Vn (max.)	8.58
-----------	------

FABORY