

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M10X20



Numéro d'article	24565.100.020
Marque	-
UBB	950353914571
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635709
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Dessin technique

