


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X40



Numéro d'article 08250.100.040

Marque -

UBB 950351605221

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555472

PKG. de 100 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	40 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum.

Normes

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Spécifications techniques

b (min.): 32
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 45

b (min.): L≤125mm 26

d-D M10

dk (max.) 24.65

k (max.) 5.38


L (mm) 40

m 8

P 1.5

fn (max.) 6.6

Dessin technique



s

17

V_n (max.)

10.58

FABORY