
FABORY



Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X130

Numéro d'article	08250.100.130
Marque	-
UBB	950351606542
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555601
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	130 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.


Normes

NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	130
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6

Dessin technique



s	17
Vn (max.)	10.58