


Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X300



Numéro d'article	08250.100.300
Marque	-
UBB	950351607797
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555731
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	300 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	La classe des écrous correspondantes est de [4] au minimum.


Normes

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	300
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6

Dessin technique



s	17
---	----

Vn (max.)	10.58
-----------	-------

FABORY