FABORY



# Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M8X16

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 24570.080.016 |
| Marque | - |
| UBB | 950353151596 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492636362 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M8 |
| Longueur | 16 mm |
| Classe | 4.8 |
| Mode d'entraînement | Fendue |
| Forme de tête | Tête fraisée bombée |
| Matière | Acier |
| Revêtement | Electro zingué |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| DIN | 964 |
| NEN | ≈2371 |
| NF | ≈E25-124 |
| ISO | ≈2010 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| BS | ≈4183 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d-D | M8 |
| Thread length (min.) | 34 |
| dk (max.) | 14.5 |
| f ≈ | 2 |
| Filetage total quand L ≤ | 40 |
| k (max.) | 4 |
| L (mm) | 16 |
| n | 2 |
| P | 1.25 |
| t (min.) | 3.2 |

## Dessin technique

