

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X80



| | |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 08250.120.080 |
| Marque | - |
| UBB | 950351609108 |
| UNSPSC | 31161612 |
| EAN | 8715492555915 |
| PKG. de 50 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|---|
| Diamètre | M12 |
| Longueur | 80 mm |
| Classe | 4.6 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Electro zingué |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | La classe des écrous correspondantes est de 4 au minimum. |


Normes

| | |
|-----|------------------|
| BS | ≈4933/3692 |
| NF | ≈E27-351/E25-402 |
| ISO | ≈8677/4034 |
| DIN | 603/555 |
| NEN | ≈303/697 |

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------|-------|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm | 49 |
| b (min.): L≤125mm | 30 |
| d-D | M12 |
| dk (max.) | 30.65 |
| k (max.) | 6.95 |
| L (mm) | 80 |
| m | 10 |
| P | 1.75 |
| fn (max.) | 8.75 |

Dessin technique



s

19

V_n (max.)

12.7

FABORY