

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M8X50



Numéro d'article	24570.080.050
Marque	-
UBB	950353152099
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636430
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-124
DIN	964
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Dessin technique

