



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X25

Numéro d'article	24640.030.025
Marque	-
UBB	950353153089
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637048
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ISO	≈1580
NEN	≈1603
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique

