

Écrou à oreilles modèle léger (Américain) DIN ≈315 Acier Electro zingué 04 M12



Numéro d'article	16250.120.001
Marque	-
UBB	950355162930
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590350
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Classe	04
Mode d'entraînement	Oreille
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈315
ASME	≈B18.17
BS	≈856

Spécifications techniques

d-D	M12
e ≈	47.5
h ≈	22.5
m ≈	7.9
P	1.75

Dessin technique

