FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X80

Numéro d'article	24520.100.080
Marque	-
UBB	950353122894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631480
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NF	≈E25-127

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	80
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Dessin technique