

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M12X30



Numéro d'article	24520.120.030
Marque	-
UBB	950353123215
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631527
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	30
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Dessin technique