

## Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 10X20MM



Numéro d'article	39100.100.020
Marque	-
UBB	950359359078
UNSPSC	31163201
EAN	8715492804662
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

d (nom.)	10
Diamètre (mm)	10
Longueur (L) (mm)	20

### Normes

ISO	8752
DIN	1481
BS	7060

Remarques

Les dimensions d# et d# dans le tableau ci-dessus sont avant le montage. Pour les goupilles d'un diamètre nominal  $d \geq 10$  mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant. V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN. La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues : Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments

de construction entre eux. Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement. Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Spécifications techniques

a (min.)	2
d <sub>1</sub> (max.)	10.8
d <sub>1</sub> (min.)	10.5
d <sub>2</sub> ≈	6.5
s	2
V	70.16

### Dessin technique

