



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M2,5X10

Numéro d'article	24540.025.010
Marque	-
UBB	950353130145
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632630
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	10
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Dessin technique

